

主要特点

- 高输出功率
- 高增益
- 操作范围广
- 高可靠耐用性

台式类型



1550nm - 脉冲

描述

Amonics的该脉冲系列EDFA设计用于将光短脉冲放大到高脉冲能级。Amonics的工程师具有丰富的脉冲光放大器设计知识，尤其善于处理光纤中由于光短脉冲的高脉冲峰值功率而产生的非线性问题。我们可以为不同的应用设计定制脉冲EDFA，应用例如光纤传感和自由空间光学传感。我们的该脉冲系列EDFA已广泛应用于基于工业光纤激光的风速探测激光雷达系统。

应用



■ 实验室



■ 光纤传感



- 大功率超短脉冲放大应用
- 高分辨率光学时域反射仪(OTDR)



Our product is manufactured under a HKQAA ISO 9001 certified quality management system. The ISO 9001:2015 certification applies to the Hong Kong production site only

规格参数

型号	AEDFA-FS	AEDFA-PM-FS
工作波长	典型值 1540 nm ~ 1560 nm	典型值 1540 nm ~ 1560 nm
带宽	典型值 1.5 nm ~ 6.0 nm	典型值 1.5 nm ~ 6.0 nm
饱和输出功率（输入峰值功率为 1mW时）	典型值 50 mW ~ 200 mW	典型值 50 mW ~ 200 mW
输入功率	典型值 -5 dBm ~ 0 dBm	典型值 -5 dBm ~ 0 dBm
脉冲宽度	典型值 100 fs ~ 1000 fs	典型值 100 fs ~ 1000 fs
重复频率	典型值 10 MHz ~ 25 MHz	典型值 10 MHz ~ 25 MHz
输入/输出隔离度	最小值 30 dB	最小值 30 dB
偏振相关增益	典型值 0.3 dB, 最大值 0.5 dB	-
偏振模色散	典型值 0.3 ps, 最大值 0.5 ps	-
偏振消光比	-	典型值 23 dB, 最小值 20 dB
光纤类型	SMF-28	1550nm保偏熊猫光纤

可根据要求定制其他输出功率型号
选项：脉冲啁啾放大 (CPA) 技术

常规参数

	指标
工作温度	0 ~ 40 °C
储存温度	-10 ~ 70 °C
电源	90 – 240 VAC, 47 – 63 Hz
台式尺寸	260(W) x 330(D) x 120(H) mm
控制	钥匙锁开关, 泵浦激光器电流
LCD 面板显示	输出功率, 泵浦激光器电流, 输入功率 (可选)
计算机接口	RS232 (包含控制软件&连接线) / 以太网 (可选)
保护	泵浦激光器 (TEC) 过热
光连接器	FC/APC, FC/UPC, SC/APC, SC/UPC

订购信息

产品型号	AEDFA(-PM)-FS-aaa-bb-cc-B-dd	aaa: 脉冲宽度 (ps) bb : 重复频率 (MHz) cc : 饱和输出功率 (dBm) dd : FA - FC/APC, FC - FC/UPC, SA - SC/APC, SC - SC/UPC
------	------------------------------	---

Amonics致力于持续不断的产品开发，以确保其产品性能达到最高技术标准。因此，本文档中的规格如有更改，恕不另行通知。

Amonics Limited (Hong Kong)
14/F, Lee King Industrial Building, 12 Ng Fong Street,
San Po Kong, Kowloon, Hong Kong
Tel :+852 2428 9723, Fax :+852 2428 9704
Beijing Amonics Co. Ltd. (Beijing)
Room 902, Unit 1 Joy Mansion, NO.99 Chaoyang North Road, Beijing China 100123
Tel :+86 10 8478 3386, Fax :+86 10 8478 3396
Email: contact@amonics.com Website: www.amonics.com

